

Link do produktu: <https://termix24.pl/nauszniaki-przeciwhalasowe-aktywne-elektroniczne-z-bluetooth-p-71516.html>



NAUSZNIKI PRZECIWHŁASOWE AKTYWNE ELEKTRONICZNE Z BLUETOOTH

Cena	348,66 zł
Numer katalogowy	YT-74627
Kod producenta	YT-74627
Kod EAN	5906083118845
Producent	YATO

Opis produktu

Dane techniczne:

skuteczność tłumienia: SNR 32 dB
maksymalny czas rozmowy: 8 h
maksymalny czas słuchania muzyki: 30 h
czas ładowania: 90 min
akumulator litowo-polimerowy (Li-Po) o pojemności 1000 mAh umożliwia pracę również w niskich temperaturach oraz cechuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną
waga: 380 g

Nauszniki przeciwhłasowe YT-74627 z modułem komunikacji bezprzewodowej wykorzystującym technologię bluetooth 5.4 oraz z funkcją IAL. Jest to technologia inteligentnej stabilizacji hałasu. Automatycznie wzmacnia lub tłumi dźwięki otoczenia, aby ich natężenie nie przekroczyło 82 decybeli. Funkcja działa w czasie rzeczywistym z czasem reakcji zaledwie 0,02 sekundy. Dzięki temu użytkownik nie jest w stanie wychwycić momentu tłumienia głośnych dźwięków i nie ma przerw w działaniu wzmacniania cichych dźwięków otoczenia.

Nauszniki umożliwiają sparowanie z większością smartfonów, tabletów, z laptopami oraz pozostałymi urządzeniami wyposażonymi w technologię bluetooth. Trzy funkcyjne przyciski z boku jednej z czasz umożliwiają między innymi regulację głośności, odbieranie i zakończenie połączenia czy zmianę na następny utwór muzyczny.

Nauszniki można również podłączyć do niektórych smartfonów za pomocą dołączonego kabla jack. Dzięki wbudowanemu portowi AUX możliwe jest słuchanie muzyki w systemie stereo.

Komfort pracy:

duże i szerokie poduszki rozkładają nacisk na większą powierzchnię głowy i nie uciskają małżowin usznych
płaski regulowany pałąk o szerokości 45 mm, z poduszką od wewnętrznej strony, rozkłada nacisk na większą powierzchnię głowy, sprawiając, że pałąk jest niemal niewyczuwalny, nawet po wielu godzinach pracy

Dodatkowe informacje:

port USB-C do ładowania
kabel ładowania USB
port AUX 3,5 mm
kabel jack 3,5 mm
pokrętło do włączania i regulacji działania funkcji IAL

**